品番: EA851EY-5C

品名: φ125mm/14.4V [充電式]電動丸鋸



販売価格	69,000円(税抜) / 75,900円(税込)				
カタログ価 格	69,000円(税抜)/75,900円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/04 04:13現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0853ページ				



## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	C14DBL(LYPK)
バッテリー	14.4V(リチウムイオン6.0Ah)	充電時間	30分
刃径	125mm	穴径	20mm
切込深さ	90°:47mm、 45°:30mm、 逆15°:20mm	無負荷回転数	パワーモード:5,000rpm サイレントモード:3,000rpm
サイズ	257×168×237(H)mm	重量	2.4kg(バッテリー含む)
付属品	バッテリー×1個、充電器、 チップソー、六角棒スパナ(2.5・4mm)、 収納ケース、電池カバー		

切込み深さ調整機構、平行度微調整機構、 ブロワ機構、ソフトスタート、電池残量表示、 切粉後方排出、際切り機能、 高輝度LEDライト付

ブラシレスモーター

騒音を抑えたい作業におすすめのサイレントモード搭載。

キックバック軽減システム搭載。

モーターの回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込み等により、モーターの回転速度が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させます。

## 代替品



品番EA851BA-1コメント変更点: 刃径

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.