

品番：EA851EY-5C

品名：φ125mm/14.4V [充電式]電動丸鋸



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 69,000円(税抜) / 75,900円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 69,000円(税抜) / 75,900円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/05/06 12:54現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|       |  |        |                                      |
|-------|--|--------|--------------------------------------|
| メーカー  | HIKOKI   | 型番     | C14DBL(LYPK)                         |
| バッテリー | 14.4V(リチウムイオン6.0Ah)                                    | 充電時間   | 30分                                  |
| 刃径    | 125mm  | 穴径     | 20mm                                 |
| 切込深さ  | 90°:47mm、<br>45°:30mm、<br>逆15°:20mm                    | 無負荷回転数 | パワーモード:5,000rpm<br>サイレントモード:3,000rpm |
| サイズ   | 257×168×237(H)mm                                       | 重量     | 2.4kg(バッテリー含む)                       |
| 付属品   | バッテリー×1個、充電器、<br>チップソー、六角棒スパナ(2.5・4mm)、<br>収納ケース、電池カバー |        |                                      |

切込み深さ調整機構、平行度微調整機構、  
ブロフ機構、ソフトスタート、電池残量表示、  
切粉後方排出、際切り機能、  
高輝度LEDライト付


ブラシレスモーター

騒音を抑えたい作業におすすめのサイレントモード搭載。

キックバック軽減システム搭載。

モーターの回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込み等により、モーターの回転速度が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させます。

代替品

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
|  | <p>品番 EA851BA-1<br/>コメント 変更点:刃径</p> |
|---|-------------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.