

品番 : EA851EY-5C

品名 : φ125mm/14.4V [充電式]電動丸鋸



販売価格	69,000円(税抜)／75,900円(税込)		
カタログ価格	69,000円(税抜)／75,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/03 21:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	C14DBL(LYPK)
バッテリー	14.4V(リチウムイオン6.0Ah)	充電時間	30分
刃径	125mm	穴径	20mm
切込深さ	90°:47mm、 45°:30mm、 逆15°:20mm	無負荷回転数	パワーモード:5,000rpm サイレントモード:3,000rpm
サイズ	257×168×237(H)mm	重量	2.4kg(バッテリー含む)
付属品	バッテリー×1個、充電器、 チップソー、六角棒スパナ(2.5・4mm)、 収納ケース、電池カバー		

切込み深さ調整機構、平行度微調整機構、
ブロワ機構、ソフトスタート、電池残量表示、
切粉後方排出、際切り機能、
高輝度LEDライト付

ブラシレスモーター

騒音を抑えたい作業におすすめのサイレントモード搭載。

キックバック軽減システム搭載。
モーターの回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込み等により、モーターの回転速度が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させます。

代替品



品番 EA851BA-1
コメント 変更点: 刃径

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.