品番: EA851FC-10

品名: DC18V 丸鋸&サンダーセット



販売価格	<b>72,600円</b> (税抜)/ 79,860円(税込)				
カタログ価 格	72,600円(税抜)/79,860円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/11 06:22現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ	0839ページ				





## 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GSS18V-LIH+GKS18V-57H ※ESCOオリジナルセット品

## <セット内容>

(充電式吸じんサンダー)

電源:DC18V 回転数:11000rpm

本体サイズ: 239×171(H)mm

重量:1.44kg

ペーパーサイズ:114×140mm

付属品:パンチングツール、マイクロフィルターユニット

・吸じん機構内蔵

・耐久性に優れたフェルトパッド採用

# (充電式丸鋸)

バッテリー:18V 回転数:3400rpm

サイズ:346×218×243(H)mm

刃径:160~165mm

穴径:20mm 重量:3.4kg

充電時間(4.0Ahバッテリー使用時):約32分(空→80%ターボ充電)、約51分(空→フル充電)切込深さ(切断角度:深さ):90°/57mm、45°/30mm

付属品:平行ガイド、六角棒レンチ、サンプルチップソー×1枚

- ・過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守るECP機能
- ・補助ハンドル付、LEDライト付、ブレーキ付
- ・過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流を遮断し、モーターを守るEMP機能

(バッテリー&充電器セット)

18V(リチウムイオン4.0Ah)×1個、充電器

充電時間:約48分(空→80%ターボ充電)、約65分(空→フル充電)

使用温度範囲:0~45℃

- ・最もコンパクトなサイズと重量で標準の18Vバッテリーの性能を発揮
- ・バッテリーは、新製品も従来品も含め、同じ電圧クラスのボッシュのプロ用工具シリーズ全機種に対応

## (収納ケース)

カラー:レッド/ブラック

外寸:L465×W333×H322mm

内寸:L360×W255×H210(中皿下)mm、中皿サイズ:L223×W265×H70mm

重量:2.6kg

南京錠取付穴:18(W)×6(D)mm 材質:高耐衝撃性コーポリマー樹脂

容量:27L

スーパー強度(耐荷重:500kgf、取手引張強度:110kgf)

·丸鋸収納可能。(丸鋸サイズ:165~190mm収納可能)

中皿をひつくり返せば、丸鋸が水平収納可能な台座に変身。(単独でも使用可能)

収納に便利な中皿としても使用できます。(区分けに便利な仕切板1枚付)

- ・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
- ・安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク)
- ・フタ、本体とも、リブ増量で強度抜群。(椅子代わりにもOK!)
- ・中皿の仕切板は取外し可能

充電式の丸鋸と吸じんサンダーを収納できるケース付

# 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.