

品番：EA851K-1

品名：φ125mm/DC18V [充電式]丸鋸(集じん兼用)



販売価格	57,500円(税抜) / 63,250円(税込)		
カタログ価格	57,500円(税抜) / 63,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/15 22:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0844ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	DNW180L5
刃径	125mm	穴径	20mm
重量	3.3kg	バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)
サイズ	191×284×239(186)(H)mm	回転数	5,300min-1
充電時間	84分	最大切込深さ	(90°) 47mm (45°) 30mm (15° 左傾斜切断時) 20mm
付属品	・レーザースリットチップソー(40P) ・収納バッグ ・電池パック ・充電器(EA813R-8A) ・六角棒レンチ(本体取付)		

フロアの際切りや開口部の切り抜きに便利な逆傾斜15度

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.