

品番：EA851K-1

品名：φ125mm/DC18V [充電式]丸鋸(集じん兼用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 57,500円(税抜) / 63,250円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 57,500円(税抜) / 63,250円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/22 02:54現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0844ページ                      |      |   |



#### 仕様

|      |   |        |   |
|------|---|--------|---|
| メーカー | 京セラ   | 型番     | DNW180L5                                      |
| 刃径   | 125mm   | 穴径     | 20mm  |
| 重量   | 3.3kg   | バッテリー  | 18V(リチウムイオン5.0Ah)                             |
| サイズ  | 191×284×239(186)(H)mm   | 回転数    | 5,300min-1                                    |
| 充電時間 | 84分   | 最大切込深さ | (90°) 47mm<br>(45°) 30mm<br>(15° 左傾斜切断時) 20mm |
| 付属品  | ・レーザースリットチップソー(40P)<br>・収納バッグ<br>・電池パック<br>・充電器(EA813R-8A)<br>・六角棒レンチ(本体取付) |        |   |

フロアの際切りや開口部の切り抜きに便利な逆傾斜15度

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.