

品番：EA851K-3

品名：φ165mm/18.0V [充電式]丸鋸(集じん兼用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 78,100円(税抜) / 85,910円(税込) | | |
| カタログ価格 | 78,100円(税抜) / 85,910円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/21 06:11現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0844ページ | | |



100V電源(AC)並みのパワーでスピーディな切断を実現

仕様

| | | | |
|-------------------|---------------------------------------|-------|--|
| メーカー | 京セラ | 型番 | DNW11XR |
| 切込深さ (切断角度:深さ) | 90°:66mm 45°:44mm 左傾斜切断時5°:61mm | 刃径 | 165mm |
| 穴径 | 20mm | 重量 | 3.3kg(本体) 0.79kg(充電器) |
| 充電時間 | 47分 | 回転数 | 4,100rpm |
| サイズ | 201×287×258(H)mm | バッテリー | 18V |
| 充電器 | AC100V | 付属品 | レーザースリットチップソー(外径 165mm)、六角棒レンチ5mm、充電 器、バッテリー×2個、キャリングケース |

100V電源(AC)並みのパワーでスピーディな切断を実現

着脱可能なダストボックス

切粉の排出方向を自由に変えられる「可変式排出ノズル」

定規の取り付けが素早く確実にできる独自機構

使いやすさにこだわったキャリングケース付

ブラシレス分割コアモーター

自動モード切換え機能(作業時不可が小さいときに「高回転モード」、大きい時は「高トルクモード」と自動的に切り換わる

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.