

品番：EA851K-6

品名：φ165mm/AC100V 電子丸鋸(深切型)



販売価格	36,100円(税抜)／39,710円(税込)			
カタログ価格	36,100円(税抜)／39,710円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/01 06:04現在)			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	0860ページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	AW663ED
刃径	165mm	穴径	20mm
重量	2.6kg	電源	AC100V
サイズ	218×276×243(169)(H)mm	定格電流	12A
消費電力	1150W	回転数	4,000rpm
最大切込深さ	(90°) 66mm (45°) 44mm (5° 左傾斜) 52mm	コード長	5m
付属品	・165mmレーザースリットチップソー (52P) ・ボックススパナ		
左傾斜5°可能			
二重絶縁			
LEDライト付			
墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付			

