品番: EA851K-6A

品名: φ165mm/AC100V 電子丸鋸(深切型)



販売価格	<b>36,200円</b> (税抜)/39,820円(税込)				
カタログ価格	36,200円(税抜)/39,820円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/02 11:46現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					





## 仕様

メーカー	京セラ	型番	AW663EDM		
刃径	165mm	穴径	20mm		
サイズ	218×276×243(169)(H)mm	重量	2.6kg		
電源	AC100V	定格電流	12A		
消費電力	1150W	回転数	4000rpm		
最大切込深さ	(90°)66mm (45°)44mm (5°左傾斜)52mm	コード長	5m		
付属品	ボックススパナ(10mm)				

左傾斜5°可能

二重絶縁

LEDライト付

墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付

【注意事項】

チップソーは別売です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.