

品番：EA851SR-30A

品名：180W 電気のかぎりセット(ケース付)



販売価格	17,600円(税抜) / 19,360円(税込)		
カタログ価格	17,600円(税抜) / 19,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 14:11現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0841ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	ASK-1010KT
電源	AC100V・180W	電流	2A
能力	庭木(径):45mm、 木材:40mm 塩ビパイプ:120mm、 軟鉄材:3.5mm	ストローク数	0~4500spm
ストローク長	10mm	サイズ	333×61×126mm
コード長	2m	重量	1.2kg
取付可能工具	通常レシプロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの	付属品	ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm

二重絶縁

ジグソーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグソーブレード(Tシャンク)も使用可能

専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能

家庭から出る粗大ゴミの解体に

操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ

電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.