品番: EA851SR-31A

品名: DC18.0V のこぎり(充電式)



販売価格	32,500円 (税抜)/35,750円(税込)					
カタログ価 格	32,500円(税抜)/35,750円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/20 01:30現在)					
商品入数	1	販売単位	台			
カタログページ	0863ページ					











仕様

メーカー	京セラ	型番	BSK-1800KTL1
仕様	樹脂ケースセット	<セット内容>	・電動のこぎり ・ブレード3種 (剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃: EA851SR-2B) 繊維・ダンボール用ナイフブレード全長 100mm ・レシプロソー用ブレードホルダ(本体 取付)・充電器・電池パック ・六角棒レンチ3mm
電源	18V(リチウムイオン1.5Ah)	ストローク数	0~4,100spm
ストローク量	10mm	能力	庭木:径45mm 木材:厚さ40mm 塩ビパイプ:径120mm 軟鋼板:厚さ2.5mm
取付可能工具	通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状 のもの	充電時間	69分
サイズ	79×362×126mm	収納ケース	370(W)×122(D)×315(H)mm
重量	1.5kg	付属品	プレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄 工刃:EA851SR-2B)繊維・ダンボール 用ナイフブレード全長100mm・レシプ

			ロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm			
用途	木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭 木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容ま で					
ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能						
3種類のブレードとキャリングケースが1セット						
専用工具を使わずブレード交換が可能						
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ						
DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に						
再起動防止スイッチ採用						
カットする物に合せて刃物を付け替え。 電気の力が手の動きをアシスト。						

株式会社エスコ

各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.