

品番：EA851X-31A

品名：30cm 丸鋸ガイド定規



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,440円(税抜) / 4,884円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,440円(税抜) / 4,884円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/05/01 23:40現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0858ページ                      |      |   |



### 仕様

|         |                         |      |   |
|---------|-------------------------|------|---|
| メーカー    | シンワ測定                   | 型番   | 73542   |
| サイズ(mm) | 460×275×20              | ガイド長 | 300mm   |
| 重量      | 292g                    | 材質   | 竿・結合部:ステンレス<br>突き当て:アルミ・UHPEテープ<br>保護キャップ:ポリカーボネート樹脂<br>ワンタッチレバー・止ネジ(プレ防止金具部):ポリアセタール樹脂 |
| 突き当て高さ  | 薄板モード:15mm<br>細切モード:9mm | 用途   | ・電気丸ノコで薄い板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。<br>・電気丸ノコで板材を細く挽き割り切断する時のガイド定規に。                          |

#### 30cm併用目盛

ワンタッチで薄板と細巾切断の切り替えができます。突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。

9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。

脱落しないプレ防止金具を採用しました。左右へのプレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状にしました。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。

竿がステンレス製(SUS304)のため、サビにくく、曲がりにくいです。

突き当ての位置を材料に合わせて調整できます。

突き当て面やレバーが破損しても簡単に交換ができます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.