

品番：EA851X-36

品名：100cm 丸鋸ガイド定規(取手付)



販売価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)		
カタログ価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/01 09:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0858ページ		



#### 仕様

メーカー	シンワ測定	型番	78570
ガイド長	1000×500mm	角度精度	±0.1mm/100mm
直角度	1000mmにつき1mm以下	目盛	竿:3尺3寸相当 1m 横:1尺6寸5分相当 50cm
サイズ(W×D×H)mm	1150×524×70	竿サイズ	1150×56×6mm
突き当て高さ	15mm	重量	1.6kg
材質	本体:アルミ ガイド面:ステンレス 取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂	付属品	捨て木1本、振れ止め1個
用途	・電気丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。 ・寸法測定に。 ・カッターガイドに。		

切り出し位置をケガけます。

ベースの幅が広いのでしっかりと押さえられます。

材料に当てて電気丸ノコを沿わせるだけで、直角に切断できます。

大工さんに便利な尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛付です。

アルミ製で軽くて丈夫な設計です。

握りやすくすべりにくい取手付です。

ガイド面にはステンレス細板が付いています。

測りながらスムーズに作業でき、仕事がかどります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.