

品番 : EA851YA-1

品名 : AC100V/200W 卓上サーキュラソー・固定台・チップソーセット



販売価格	60,800円(税抜)／66,880円(税込)		
カタログ価格	60,800円(税抜)／66,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 01:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0877ページ		



仕様

メーカー	キソパワーツール	型番	28070 ※ESCOオリジナルセット
ブランド名	プロクソン(PROXXON)	用途	木材、樹脂材、アルミなどの直線・角度・斜め切りに
電源	100V、50/60Hz	消費電力	200W
回転数	3500～6000rpm	ブレード角度	0～45°
切断能力	0°:0～26mm 45°:0～19mm	定格使用時間	15分
ブレード高さ調節	0～26mm(ブレードφ85mmの場合)	刃径	85mm(50～85mm)
穴径	25.4mm	取付可能ブレード	φ50～85mm(専用ブレードのみ)
サイズ	300(W)×260(D)×170(H)mm ※横幅は500mmまで収縮します。	重量	5.8kg
材質	本体テーブル:アルミダイキャスト 本体ボディ:ABS	付属品	φ85mm木工・アルミ用超硬チップソー (本体装着:EA851YA-43) φ85mm樹脂用超硬チップソー (EA851YA-41) テーブル固定台 角度切りガイド

直線切りガイド
L型レンチ(大・小)
本体固定用ネジ
集塵アダプター(掃除機用)

直線・ななめ・角度のカットが可能!

無段電子コントロール付き

作業テーブルは伸縮式で最大幅500mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.