

品番：EA851YA-3

品名：AC100V/80W 卓上ボール盤・クロステーブル・ミニバイスセット



販売価格	51,300円(税抜) / 56,430円(税込)		
カタログ価格	51,300円(税抜) / 56,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/02 04:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0856ページ		



仕様

メーカー	キソパワーツール	型番	28128 ※ESCOオリジナルセット
ブランド名	プロクソン (PROXXON)	用途	木材、樹脂材、金属などの穴あけに
セット内容	・卓上ボール盤 ・マイクロクロステーブル ・ミニバイス	電源	100V、50/60Hz
消費電力	80W	回転数	2,100rpm、4,500rpm、6,200rpm (3段ベルト変速)
穴あけ能力	φ0.8~6.0mm	チャック能力	0.8~6.0mm
送り寸法	30mm	テーブル寸法	120(W)×225(D)mm ※奥行き有効140mm
サイズ	120(W)×225(D)×350(H)mm	重量	4.0kg
定格使用時間	15分	主軸	3/8" 山24
コード長	2m	付属品	L型レンチ×2、チャックキー、平行ガイド クロステーブル取り付け用ネジ式、クランプセット ミニバイス取り付け用ネジ式

【ミニバイス】

口巾:50mm

口深:12mm

口開:33mm

重量:250g

亜鉛ダイカスト製

【マイクロ・クロステーブル】

テーブル寸法:210(W)×70(D)mm

ハンドル目盛:0.05mm/1目盛(1mm/1回転)

X軸移動量:左右66mm

Y軸移動量:前後23mm

重量:800g

精密な穴開け作業に便利なセット商品!マイクロ・クロステーブルで穴開け位置調整がとても便利です。

卓上で簡単に正確な穴開け作業が可能

クロステーブル付きのため、より精密な穴あけが可能。

<スピンドル上下30mm>

深度調節機構。ドリルの先端と加工物との接点を0点として目盛を調節します。穴あけ作業の際、深さを設定するのに便利です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.