品番: EA851YA-3

品名: AC100V/80W 卓上ボール盤・クロステーブル・バイスセット



販売価格	44,400円 (税抜)/ 48,840円(税込)				
カタログ価 格	44,400円(税抜)/48,840円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/26 10:34現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0877ページ				























仕様

メーカー	キソパワーツール(PROXXON)	型番	28128 ※ESCOオリジナルセット
用途	木材、樹脂材、金属などの穴あけに	セット内容	・卓上ボール盤 ・マイクロクロステーブル ・ミニバイス
電源	100V、50/60Hz	消費電力	80W
回転数	2,100rpm、4,500rpm、6,200rpm (3段ベルト変速)	穴あけ能力	φ 0.8~6.0mm
チャック能力	0.8~6.0mm	送り寸法	30mm
テーブル寸法	120(W)×225(D)mm ※奥行き有効140mm	サイズ	120(W)×225(D)×350(H)mm
重量	4.0kg	定格使用時間	15分
主軸	3/8"山24	コード長	2m
付属品	L型レンチ×2、チャックキー、平行ガイドクロステーブル取り付け用ネジー式、クランプセットミニバイス取り付け用ネジー式		

【ミニバイス】

口巾:50mm

口深:12mm

口開:33mm

重量:250g

亜鉛ダイカスト製

【マイクロ・クロステーブル】

テーブル寸法:210(W)×70(D)mm

ハンドル目盛:0.05mm/1目盛(1mm/1回転)

X軸移動量:左右66mm Y軸移動量:前後23mm

重量:800g

精密な穴開け作業に便利なセット商品!マイクロ・クロステーブルで穴開け位置調整がとても便利です。

卓上で簡単に正確な穴開け作業が可能

クロステーブル付きのため、より精密な穴あけが可能。

<スピンドル上下30mm>

深度調節機構。ドリルの先端と加工物との接点を0点として目盛を調節します。穴あけ作業の際、深さを設定するのに便利です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.