

品番：EA851YE-2B

品名：165mm 卓上型スライド式電動丸鋸



販売価格	138,400円(税抜) / 152,240円(税込)		
カタログ価格	138,400円(税抜) / 152,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 03:35現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0826ページ		



### 仕様

メーカー	HIKOKI	型番	C6RSHD(K)
用途	木材の切断(角度切断に最適)	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	1050W	モーター	単相直巻整流子モーター
回転数	4,200rpm	刃径	165mm(外径:155~165mm取付可能)
穴径	20mm	切断能力(高さ×幅)	90°:46×245mm/55×210mm(当て板幅20mm) 45°:46×165mm/55×140mm(当て板幅15mm)
最大切断寸法	サブ画像参照	コード	2心、4.5m
レーザー出力	1mW以下(クラス2)	LEDライト	白色LED
角度切断範囲	左:0~45°、右:0~57°	傾斜切断範囲	左・右:0~45°
角度ストップ位置	左右0°、15°、22.5°、30°、45°	複合(角度+傾斜)切断範囲	角度 左45°~右45°+左傾斜0~45°、 角度 左31°~右45°+右傾斜0~45°
すえ付け寸法	220(W)×242(D)mm	サイズ	405(W)×670(D)×465(H)mm
重量	10.0kg	材質	アルミダイキャスト・樹脂
付属品	φ165mmチップソー(黒鯨)、ダスト	替カーボンブラシ	標準付属:EA813HH-4

	バッグ、10mmボックススパナ、サイドハンドル、バイス組		ストップカーボン:EA813HH-14
レーザーマーカー付			
二重絶縁			
電子制御			
モートル傾斜			
テーブル回転式			
ブレーキ・ライト付			
ポジティブストップ搭載			
モーター起動時の反動軽減			
木っ端巻き込み防止用ガード付			
パイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能です。			
両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能			
トリプルボールベアリングを採用したスライド構造により、軽く滑らかな操作と高精度な切断が可能です。			
接触予防装置型式検定合格品 ※接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。			
2段ベルト駆動方式採用でクラス最高水準の低騒音。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.