

品番 : EA851YG-1

品名 : 305mm 卓上型電動丸鋸(レーザーマーカー付)



販売価格	157,900円(税抜) / 173,690円(税込)		
カタログ価格	157,900円(税抜) / 173,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 09:27現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	C12RSH2
刃径	305mm(290~305mm)	回転数	3200rpm
重量	27kg	電源	AC100V・1400W
穴径	25.4mm	サイズ	658×890×724mm
コード長	4.5m	切断能力(高さ×幅)	90°:107×312mm、120×260mm 左傾斜45°:70×312mm /75×260mm 右傾斜45°:45×312mm /50×260mm
付属品	φ305mmチップソー(刃数90)、ダストバッグ、17mmスパナ、ホルダ(B)	替カーボンブラシ	標準付属:EA813HH-5 ストップカーボン:EA813HH-15
二重絶縁、ブレーキ、ライト、スピンドルロック付			
レーザーマーカ付で墨合わせや凸凹材の切断に便利です。			
レーザーマーカー、デジタル表示、傾斜角度微調整機構、集じん機能付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

