

品番 : EA851YL

品名 : 190mm 卓上スライド式電動丸鋸(レーザーマーカー付)



販売価格	111,000円(税抜)／122,100円(税込)		
カタログ価格	111,000円(税抜)／122,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/18 12:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

電源	100V(50/60Hz)	消費電力	1050W
回転数	4000rpm	角度切断範囲	左:0～45°、右:0～57°
傾斜切断範囲	左右:0～45°	複合(角度+傾斜)切断範囲	角度 左45°～右45°+左傾斜0～45°、角度 左31°～右45°+右傾斜0～45°
角度ストップ位置	左右:0°、15°、22.5°、30°、45°	切断能力(高さ×幅)	90°:61×312mm/70×265mm、45°:61×220mm/70×185mm
のこ刃径	190mm(180～190mm取付可能)	のこ刃穴径	20mm
のこ刃厚	2.0mm	山数	72山
コード	2心、4.0m	サイズ	412(W)×780(D)×480(H)mm
重量	12.4kg	本体材質	アルミダイキャスト・樹脂
用途	木材の切断(角度切断に最適)	付属品	φ190mmチップソー、ダストバッグ、ボックススパナ、サイドハンドル

二重絶縁、電子制御、ブレーキ・ライト付、モートル傾斜、テーブル回転式

レーザーマーカー付

スライドパイプが後方に飛び出さない新スライド方式で、狭い現場でもワイドな切断が可能。

作業者側から裏墨の見える鏡面板付。

両傾斜(左右0~45°)構造を採用。

上方から操作できる傾斜ロック機構搭載。

傾斜角度微調整機構付

9段階にストッパーが効き、角度設定が迅速活正確に行えます。

替カーボンブラシ

標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14

代替品



品番 EA851YC

コメント φ 260mm 丸鋸

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.