

品番：EA851YN-1A

品名：165mm [充電式]卓上型スライド丸鋸



販売価格	159,000円(税抜) / 174,900円(税込)		
カタログ価格	159,000円(税抜) / 174,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/06 12:10現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0836ページ		



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	C3606DRA(K)(XPSZ)
用途	各種木材、合板、化粧板、軟質繊維板、ハードボード等、アルミサッシなどの切断に	刃径	155~165mm
穴径	20mm	回転数	4,200rpm
切込深さ	40mm	角度切断範囲	左:0~45°、右:0~57°
傾斜切断範囲	左:0~45°、右:0~5°	複合切断範囲	左傾斜:0~45°のとき 左右回転:0~45° 右傾斜:0~5°のとき 左右回転:0~45°
レーザー出力	1mW以下(クラス2)	バッテリー	リチウムイオン(36V/2.5Ah)
充電時間	実用充電:約19分 フル充電:約25分	一充電当たりの作業量	巾木 直角切断9×60mm・2.5Ah: 約990カット 5寸材 直角切断40×180mm・2.5Ah:約260カット
サイズ	405×557×415(H)mm	重量	9.4kg(バッテリー装着時)
付属品	バッテリー(2.5Ah)×1個、急速充電器、165mmチップソー(黒鯨)ダストバック、ボックススパナ(10mm)、電池カバー	すえ付け寸法(幅×奥行)	220×242mm

最大切断寸法(最大高さ×最大幅)

【ターンテーブル0°(直角)】

のこ刃・左45°傾斜:30×182mm/36×150mm(当て板幅20mm)

のこ刃・傾斜0°(直角):40×182mm/50×150mm(当て板幅20mm)

のこ刃・右5°傾斜:35×182mm/40×150mm(当て板幅20mm)

【ターンテーブル左右45°】

のこ刃・左45°傾斜:30×127mm/36×100mm(当て板幅15mm)

のこ刃・傾斜0°(直角):40×127mm/50×100mm(当て板幅15mm)

【ターンテーブル右57°】

のこ刃・傾斜0°(直角):40×98mm/50×75mm(当て板幅15mm)

【ターンテーブル左45°】

のこ刃・傾斜0°(直角):60×12mm(スライドさせない留め切り)

AC100V並みの切断能力を実現。

パイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能です。

レーザーマーカ付で墨線合わせが簡単

刃先を明るく照らす白色光のLEDライト

切断幅6寸(182mm)で様々な内装材の切断が可能

接触予防装置型式検定合格品

ブラシレスモーター

電池残量表示付(バッテリー)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.