

品番 : EA851YW-21

品名 : φ140mm/DC18V [充電式]丸鋸



販売価格	26,200円(税抜)／28,820円(税込)		
カタログ価格	26,200円(税抜)／28,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/15 00:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0853ページ		



カタログ訂正

25/08/25 仕様:(誤)充電池→(正)充電器、付属品:(誤)充電池→(正)充電器(No.56 9046)

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	JSC140
仕様	バッテリー・充電器付	刃径	140mm
穴径	20mm	重量	2.5kg(バッテリー含む)
切込深さ	切断角度/深さ 90°/40mm 45°/27mm	バッテリー	18V(リチウムイオン2.0Ah)
充電器	AC100V 入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC20V 2A	充電時間	60分
回転数	4,300rpm	サイズ	327×171×220(H)mm
連続使用時間	約52分(無負荷)	使用温度	0~40°C(充電時:5~35°C)
付属品	バッテリー×1個、充電器、平行定規、六角棒レンチ、のこ刃(木工用)	市販ののこ刃について	外形125~140mm×内径20mmの木工用ののこ刃が使用できます。

厚みのある木もラクラクカット!直線切りに便利な丸ノコとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。

充電式でどこでも使える丸のこです。

軽量なのにハイパワー。

切り込みの深さの調節が可能です。

傾斜角度もガイドプレートがあるので楽々。

平行定規を使うと端から一定の幅で加工材を切斷することができます。

LEDライト、安全スイッチ付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.