品番: EA851YZ-1A

品名: AC100V/660x620x970mm テーブルソー(木工用)



販売価格	52,800円 (税抜)/ 58,080円(税込)				
カタログ価 格	52,800円(税抜)/58,080円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/12 21:48現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0878ページ				



















仕様

メーカー	パオック	型番	TBS-255PA2
用途	木材の直線切り・板切り・角度切り・傾 斜切りに	電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1,400W	回転数	5,000rpm
チップソー取付軸	15.9mm	チップソーサイズ	外径:255mm 穴径:15.9mm 幅:2.6mm
刃数	60P	最大切込深さ	角度0°:70mm 角度45°:60mm
傾斜角度調節	0~45°	コード長	約2m
定格時間	20分	サイズ	本体:660×620×970(H)mm テーブルサイズ:660×415mm
重量	19.3kg	付属品	チップソー スタンド 平行ガイド 角度ゲージ 切断補助押し棒 チップソー交換レンチ 六角棒レンチ:5mm

材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単

広範囲な角度切断に対応

専用の作業場所がある場合、一度設置が完了すればその後の作業が楽で角度・傾斜切りも安定したテーブルで行なえます。

取り換えの際は、同じサイズ・刃数60~80Pの木工用チップソーをご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.