

品番：EA851Z-10A

品名：82mm 電気かんな



販売価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
カタログ価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 07:45現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0842ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	ML-83S
電源	AC100V・450W	最大切削幅	82mm
回転数	16,000rpm	最大切込深さ	0~1mm
替カーボンブラシ	EA813RA-13	定格電流	4.7A
サイズ	309×164×164mm	コード長	2m
重量	2.3kg	付属品	82mm替刃式かんな刃(両面使用可)、刃先調節ゲージ、プラスドライバー、ボックススパナ
二重絶縁、ブレーキ付			
刃を守る定盤リスト機構			
0.1mm刻みでの切削深さ調整			
両面使用ができる替刃式			
木材の平削り、面取り、相ジャクリに			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

