品番: EA852B-2

品名: φ311x2.6x25.4mm ダイヤモンドカッター



販売価格	30,500円 (税抜)/33,550円(税込)				
カタログ価 格	30,500円(税抜)/33,550円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/11 10:01現在)				
商品入数	1	販売単位	枚		
カタログ ページ	1014ページ				





仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	LC-EH12(25.4)
<i>></i> − <i>1</i> 1−	ニボティドモント工来	至世	LC-EH12(25.4)
商品名	青いイナヅマEH	用途	鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次 製品の切断
最大回転数	4900rpm	外径	311mm
刃厚	2.6mm	チップ高さ	8.0mm
内径	25.4mm	付属リング	20/22mm

セグメントタイプ

電動機種専用に開発したレーザーターボ型

低トルクでもあざやかな切れ味

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.