

品番：EA853BB-1

品名：AC100V/1350W 自動かん



販売価格	88,900円(税抜)／97,790円(税込)		
カタログ価格	88,900円(税抜)／97,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/10 22:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	AAP10N
材質	樹脂	サイズ	490(W)×476(D)×412(H)mm
重量	26kg	刃幅	263mm
最大切削幅	254mm	最大切削厚さ	5～127mm
最大切削深さ	2.5mm(1回あたり)	送材速度	13cm/s
回転数	8000rpm	電源	AC100V・1350W
電流	14A	消費電力	1350W
コード長	5m	付属品	刃先セットゲージ、ボックススパナ(9mm)、両口スパナ(10×13mm)、六角棒レンチ(3・5mm)、六角木ねじ(8×50mm)、六角穴ボルト(6×20mm)、ロックピン、昇降ハンドル、台木
二重絶縁			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

