

品番：EA854BH-2

品名：AC100V/720W 無段変速ジグソー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 45,000円(税抜) / 49,500円(税込) | | |
| カタログ価格 | 45,000円(税抜) / 49,500円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/07/06 23:03現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0827ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|-----------------------|----------|---------------------------------------|
| メーカー | HiKOKI | 型番 | CJ110MV |
| 電源 | AC100V | 消費電力 | 720W |
| 能力 | 木材:110mm、軟鋼材:10mm | ストローク数 | 850~3000rpm(50/60Hz) |
| ストローク長 | 26mm | 最小切断半径 | 25mm |
| 傾斜切断角度 | 左右 0~45° | コード | 2心 2.5m |
| サイズ | 246×206mm | 重量 | 2.2kg |
| 付属品 | 仕上用ブレード、刃口板、六角レンチ、ケース | 替カーボンブラシ | 標準付属:EA813HH-6 ストップカーボン:EA813HH-16 |

振動を抑えたスムーズな切断

刃先を照らすLEDライト付

Tシャンク、ブレード交換にツール不要

切断効率の良い新オービタル機構搭載

本体二重絶縁構造、フィードバック制御

無段変速、オービタル機構、集塵機取付可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.