品番: EA854BM-6A

品名: DC18.0V 無段変速ジグソー(充電式)



販売価格	<b>78,600円</b> (税抜)/86,460円(税込)				
カタログ価 格	78,600円(税抜)/86,460円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/12/19 10:42現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					









## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CJ18DA(XPZ)
仕様	標準セット	用途	木工・軟鋼板・ステンレスの切断に
適用ブレード	Tシャンク	ストローク数	0~2500spm
ストローク長	26mm	最小切断半径	25mm(ガイドなし)
傾斜切断角度	左右0~45°	切断能力	木材:135mm 軟鋼:10mm ステンレス:2.5mm
バッテリー	リチウムイオン(18V/5.0Ah)	充電時間	実用充電:約19分フル充電:約25分
充電器	AC100V	サイズ	81(W)×276(D)×202(H)mm
重量	2.7kg(バッテリー装着時)	モーター	DCブラシレスモーター
振動3軸合成値	木材:7.5m/s2 軟鋼板:5.0m/s2	使用可能蓄電池	リチウムイオン電池18V(BSL18XXシ リーズ) マルチボルト蓄電池(残量表示付)
付属品	バッテリー(5.0Ah)×1、急速充電器、 ブレードNo.41、六角棒スパナ、刃口 板、ケース、電池カバー		

ブレードのガタつきを低減しスムーズな切断。 曲線切断時でもブレードが外れにくくしっかり保持。 工具を使わずに大形レバーの開閉操作で簡単ブレード交換。

全長が276mmとコンパクトで取り回しやすい。

ブロワ機構、無段変速、4段切替オービタル機構、LEDライト 集じん機接続可能(ダストコレクタ・アダプタ別売)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.