

品番：EA854BS-13

品名：DC18.0V ジグソー(充電式/本体)



販売価格	39,000円(税抜) / 42,900円(税込)		
カタログ価格	39,000円(税抜) / 42,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 06:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



### 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GST18V-LISH
※注意※	バッテリー、充電器は別売です。	仕様	本体のみ
能力	木材120mm、アルミニウム20mm、軟鋼板8mm	バッテリー	18V
ストローク数	550~2700spm	ストローク長	23mm
傾斜切断角度	—	サイズ	230×82×168(H) mm
重量	1.9kg	付属品	ジグソーブレード×3本、樹脂ケース
充電時間	EA813B-1A(別売)使用時:約32分(空→80%ターボ充電)、約51分(空→フル充電)		

コンパクトボディでハイパワー!

様々なポジションに対応可能なバレルグリップデザイン

簡単ブレード交換SDSシステム

EMPが過負荷からモーターを保護

オービタル機構

ダイヤル式電子無段変速

LEDライト(ON/OFFスイッチ付)

代替品



品番 EA854BS-14

コメント 仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.