

品番：EA854BS-14

品名：DC10.8V ジグソー(充電式)



販売価格	22,800円(税抜) / 25,080円(税込)		
カタログ価格	22,800円(税抜) / 25,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 09:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0823ページ		



ブレードの交換に工具不要

#### 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GST10.8V-LIH
バッテリー	10.8V(リチウムイオン3.0Ah)(別売)	充電時間	約15分(空→75%ターボ充電) 約30分(空→フル充電)
ストローク数	1500~2800spm	ストローク長	18mm
傾斜切断角度	左右0~45°	サイズ	239×171(H)mm
重量	1.5kg	能力	木材:70mm アルミニウム:3mm 軟鋼板:3mm

本体のみ(バッテリー・充電器別売)

Tシャンク

LEDライト、ブレーキ付電子無段変速、オービタル機構付

バッテリーを守るECP機能搭載

バレルグリップと軽量・コンパクトなデザインにより、材料下面からの切断時にも抜群の操作性を実現

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

