

品番：EA854BS-2A

品名：AC100V/700W [無段変速]ジグソー



販売価格	42,300円(税抜)／ 46,530円(税込)		
カタログ価格	42,300円(税抜)／46,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/09 13:03現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

電源	100V	消費電力	700W
切断能力	木材:140mm、 アルミニウム: 20mm、 軟鋼板:10mm、 ステンレス: 5mm		
Tシャンク			
ストローク数	800～3800回/分	ストローク幅	26mm
傾斜切断角度	左右:0～45°	コード長	4m
サイズ	231(W)×218(H)mm	重量	2.3kg
付属品	防塵カバー、吸塵アダプター、メタルブレード、バリ止めガイド、キャリーケース		
二重絶縁			
正確な木工切断とパワフルな金属切断で誰でも使いやすい。			
ブレード交換が工具不要のSDSシステム採用。			
左右2個のLEDライト付暗い場所での作業の便利。			
balancing機構搭載で、振動を打ち消すことにより、安全確実な作業が可能です。			

2個のローラーがブレードの曲がりを制御、高精度な切断作業が可能です。
切断スピードを向上させるオービタル機構切替スイッチ搭載。
不意に始動する危険を防ぐ再始動安全機構搭載。
材料に最適なストローク数にあらかじめ設定できるダイヤル式無段変速スイッチ搭載。
マグネシウム製フットプレート、切断時のスベりを良くし、ケガキ線どおりの切断が可能です。

代替品

	品番	EA854BS-2B
	コメント	変更点:能力向上

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.