

品番：EA854LB-7

品名：100mmx10T ジグソーブレード(2枚)



販売価格	1,030円(税抜) / 1,133円(税込)		
カタログ価格	1,030円(税抜) / 1,133円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/07/07 00:47現在)		
商品入数	2	販売単位	pk
カタログページ	0962ページ		



#### 仕様

メーカー	LENOX(レノックス)	型番	20314BT450SR
全長	100mm	山数	10
適用素材	メラミン化粧板(フォーマイカ・ラミネートなど)、プラスチック(5~38mm厚)	入数	2枚
取付部厚み	1.2mm	刃先硬度	HRC65-66

#### Tシャンク

刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。

ブレードに柔軟性があるため、きわ切りも可能です。

バイメタル構造ですので切れ味、耐摩耗に優れています。

#### 代替品

	品番 EA854LB-7A コメント 変更点:入数 2→5枚
--	-----------------------------------

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.