

品番：**EA854LG-81**

品名：100mmx8T ジグソーブレード[®] (鉄・アルミ・非鉄金属3枚)




販売価格	1,250円(税抜) / 1,375円(税込)		
カタログ価格	1,250円(税抜) / 1,375円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/22 04:22現在)		
商品入数	3	販売単位	組
カタログページ	0962ページ		



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	T-127D/3
全長(mm)	100	山数	8
シャンク	Tシャンク	入数	3枚
用途	軟鋼板3.0~15mm、アルミ~30mm、プラスチック~30mm、FRP~20mm	刃厚(mm)	1.0
有効長(mm)	74	材質	ハイス
切断タイプ	直線切断		
金工用、アルミニウム・非鉄金属用(鋼・真鍮・亜鉛等)			

代替品

	品番 EA854LG-82 コメント 5枚入り
--	----------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

