

品番：EA854X-11

品名：DC14.4V [充電式] ニブラー



販売価格	75,500円(税抜)／83,050円(税込)		
カタログ価格	75,500円(税抜)／83,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0（2024/05/14 00:49現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CN14DSL(LYPK)
切断能力	軟鋼板、非鉄金属板:1.6mm ステンレス板:1.2mm	ストローク数	2200spm
最小切断半径	40mm	サイズ	295×82×176(H)mm
重量	2.0kg	付属品	急速充電器(冷却機能付)、六角棒スパナ(4mm M8止めねじ用)、(2.5mm M5止めねじ用) M5止めねじ用・ケース・電池カバー
ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制			
視認性の良い大形充電ランプ&フルカラーLED搭載			
電池容量ランプ:充電中の電池容量を4段階で確認できます。			
USB端子付(5V・2A)			
エンジン発電機対応			
低温充電対応(-10℃まで)			
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使える			
同時冷却方式で、業界最速、約30分で充電完了			
バッテリー	14.4V(リチウムイオン6.0Ah)、18V		

	(リチウムイオン電池6.0Ah)(別売)両 対応	
--	-----------------------------	--

代替品

	品番 EA854X-10 コメント 変更点:ストローク数、重量
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.