

品番：EA854XH-1A

品名：DC18V [充電式]シャー



販売価格	83,600円(税抜) / 91,960円(税込)		
カタログ価格	83,600円(税抜) / 91,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 10:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0834ページ		



#### 仕様

メーカー	HIKOKI	型番	CE18DSL(LXPK)
仕様	樹脂ケースセット	切断能力(mm)	鋼板、非鉄金属板: 1.6、 ステンレス板: 1.2
バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)	充電器	AC100V
充電時間	30分	ストローク数	5,300spm
最小切断半径	25mm	サイズ	295×82×168(H)mm
重量	2.2kg	付属品	バッテリー×1個、急速充電器(冷却機能付)、電池カバー、六角棒スパナ(3mm)、収納ケース、シクネスゲージ
替カーボンブラシ	標準付属: EA813HH-9	振動3軸合成値	9.9m/s <sup>2</sup>

鋼板、ステンレスの切断加工に。

14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使える

ブレードは両面8カ所の切刃が使用でき、長寿命です。

ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制

満充電まぎわの電流を段階的に下げながら、負荷を抑えて充電するため、電池寿命の低下を抑制できます。

USB端子付(5V・2A)

視認性の良い大形充電ランプ&フルカラーLED搭載

電池容量ランプ:充電中の電池容量を4段階で確認できます。

エンジン発電機対応

低温充電対応(-10℃まで)

電池残量表示付(本体・バッテリー)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.