

品番 : EA854XJ-1

品名 : DC18.0V ニブラー(充電式/本体)



販売価格	86,100円(税抜) / 94,710円(税込)		
カタログ価格	86,100円(税抜) / 94,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 09:50現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0823ページ		



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GNA18V-16H
仕様	本体のみ	切断能力(mm)	軟鋼板: 1.6
電源	DC18V	ストローク数	1400min-1(回/分)
最小切断半径	40mm	サイズ	169×377×99mm
重量	1.5kg	付属品	ポンチ、ダイス
※注意※	バッテリー・充電器は別売です。		

高出力18Vモーターを採用し、700Wのコード式工具に匹敵する性能を発揮

エルゴノミクスデザインとわずか185mmのグリップサイズにより、完璧なバランスを実現

厚さ1.6mmまでの幅広い金属材料の切断に適応

代替品

	品番 EA854X-10 コメント 変更点: 重量
---	------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.