

品番：EA854XK-1

品名：DC10.8V シャー(充電式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 79,700円(税抜) / 87,670円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 79,700円(税抜) / 87,670円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/21 06:25現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0823ページ                      |      |   |



極めてコンパクトなエルゴノミクスデザインを採用し、高速切断に最適

#### 仕様

|      |  |        |                                 |
|------|--|--------|---------------------------------|
| メーカー | ボッシュ                                   | 型番     | GSC10.8V-LIN2                   |
| 仕様   | 樹脂ケースセット                               | バッテリー  | DC10.8V(リチウムイオン2.0Ah)           |
| 充電時間 | 約35分(空→70%ターボ充電)<br>約45分(空→フル充電)       | 最大切断能力 | 軟鋼板1.3mm、ステンレス0.6mm、アルミニウム2.0mm |
| 刃長   | 12mm                                   | ストローク数 | 3600回/分                         |
| サイズ  | 256×131mm                              | 重量     | 1.4kg(バッテリー含)                   |
| 付属品  | バッテリー×1、充電器、ブレード(上刃・下刃×各1)、六角レンチ、樹脂ケース |        |                                 |

4方向を全て使用する出来長寿命ブレード

シェアヘッドのデザインにより、曲線部でも優れた操作性を発揮

厚さ1.3mmまでの幅広い金属材料の切断に適応

極めてコンパクトなエルゴノミクスデザインを採用し、高速切断に最適。

#### 代替品

|      |             |
|------|-------------|
| 品番   | EA854XH-1A  |
| コメント | 仕様をご確認ください。 |



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.