

品番 : EA854ZJ-21

品名 : DC18V ジグソー(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 22,100円(税抜)／24,310円(税込) | | |
| カタログ価格 | 22,100円(税抜)／24,310円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/01/14 23:23現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0857ページ | | |



カタログ訂正

25/08/25 仕様:(誤)替充電池→(正)充電器(No.56 9046)

仕様

| | | | |
|--------|-----------------------|--------|----------------------------------|
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | JJS181 |
| 仕様 | バッテリー・充電器付 | 能力 | 木材:45mm |
| バッテリー | 18V(リチウムイオン2.0Ah) | 充電時間 | 60分 |
| ストローク数 | 0~2400rpm | ストローク長 | 19mm |
| 傾斜切断角度 | 左右0~45°(15度刻み) | サイズ | 217×81×213(H)mm |
| 重量 | 1.9kg(充電池含) | 付属品 | バッテリー、充電器、木工用ブレード |
| 連続使用時間 | 約34分(無負荷) | 材質 | ABS樹脂 |
| 使用温度 | 0~40°C(充電時:5~35°C) | 充電器 | 入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC20V 2A |

用途に合わせ曲線や細部の切断に便利なジグソーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。

手元を照らすLEDライトが付いてます。

ワンタッチでブレードの交換ができます。

3段階のオービタル機構搭載で、さまざまな材質に合わせて切斷できます。

充電式でどこでも使えるジグソーです。

ストレート切斷+オービタル3段階切り替えが可能です。

無段変速、安全スイッチ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.