

品番 : EA854ZJ-22

品名 : DC18V ジグソー(本体のみ/充電式)



販売価格	14,300円(税抜)／15,730円(税込)		
カタログ価格	14,300円(税抜)／15,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/14 23:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0857ページ		



カタログ訂正

25/08/25 仕様:(誤)替充電池→(正)充電器(No.56 9046)

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	JJS181-Z
仕様	本体のみ	能力	木材:45mm
ストローク数	0~2400rpm	ストローク長	19mm
傾斜切断角度	左右0~45°(15度刻み)	サイズ	217×81×213(H) mm
重量	1.5kg(本体のみ)	付属品	木工用ブレード
連続使用時間	約34分(無負荷)	材質	ABS樹脂
バッテリー	18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売)	充電器	(別売) 入力:AC100V、50/60Hz 出力:DC20V 2A 充電時間:60分

用途に合わせ曲線や細部の切断に便利なジグソー(本体のみ)です。

手元を照らすLEDライトが付いてます。

ワンタッチでブレードの交換ができます。

3段階のオービタル機構搭載で、さまざまな材質に合わせて切斷できます。

充電式でどこでも使えるジグソーです。

ストレート切斷+オービタル3段階切り替えが可能です。

無段变速、安全スイッチ

※充電池・充電器は付属しておりませんので、別途お買い求めください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.