

品番：EA857AB-2

品名：250mm x 14T 湾曲レシフ° ローフレート° (5本)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 6,800円(税抜) / 7,480円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,800円(税抜) / 7,480円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/04/13 09:35現在) | | |
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk |
| カタログページ | 0964ページ | | |



| | |
|------|---|
| 品番 | EA857AB-2 |
| 品名 | 250mm x 14T 湾曲レシフ° ローフレート° (5本) |
| メーカー | HiKOKI |
| 型番 | 0032-3580 |
| 全長 | 250mm |
| 山数 | 14 |
| 入数 | 5枚 |
| 刃厚 | 1.3mm |
| 用途 | 極厚物: ステンレス管 (~3mm厚)・軟鋼管 (2.5~6mm厚)・非鉄金属・合成樹脂材など |
| 特長 | 湾曲+刃先材質「バイメタル」効果で作業効率大幅アップ |

仕様

| | | | |
|------------------------------------|---|----|----------------------------|
| メーカー | HiKOKI | 型番 | 0032-3580 |
| 全長 | 250mm | 山数 | 14 |
| 用途 | 極厚物: ステンレス管 (~3mm厚)・軟鋼管 (2.5~6mm厚)・非鉄金属・合成樹脂材など | 入数 | 5枚 |
| 刃厚 | 1.3mm | 特長 | 湾曲+刃先材質「バイメタル」効果で作業効率大幅アップ |
| EA857DB-2、EA857DCシリーズ、EA857DHシリーズ用 | | | |
| 湾曲形状が材料にフィットし切断スピードをアップします。 | | | |
| ステンレス切断に最適です。 | | | |
| ※バイメタルブレード: 折れにくく焼きつかない長寿命ブレード | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.