

品番：EA857DH-11

品名：DC36.0V セーバーソー(充電式/オービタル機構)



販売価格	92,700円(税抜)／101,970円(税込)		
カタログ価格	92,700円(税抜)／101,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/17 23:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



低振動システム搭載で作業時の振動を低減します

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CR36DA(XP)
仕様	樹脂ケースセット	電源	36V(リチウムイオン2.5Ah)、18V(リチウムイオン5.0Ah) 両対応工具本体により自動で切り替わります。
充電時間	約25分	ストローク数	低速:0～1,700spm 中速:0～2,000spm 高速:0～2,500spm 最高速:0～3,000spm
ストローク長	32mm	本体サイズ	457×101×251(H)mm
重量	4.5kg	付属品	ステンレス管用湾曲ブレード×1枚(14山)、樹脂ケース、充電器、バッテリー×1個
能力:軟鋼パイプ:130mm、塩ビパイプ:130mm、木材:120mm、軟鋼板:19mm			
無段変速、多段変速、オービタル機構、LEDライト、電池残量表示付			
ブラシレスモーター搭載			
オービタル機構付きで食い込み向上。			
低振動システム搭載で作業時の振動を低減します。			

筒形ハウジングを採用し、堅牢性・耐久性を向上しました。
解体作業現場など過酷な環境での作業に適しています。

ツールレスブレード着脱機構
ブレードホルダのレバー操作でブレードの着脱ができます。

ツールレスベース調整機構
大形ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。

便利な回転大形フック付

代替品



品番 EA857DH-11A
コメント 変更点:電池の変更

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.