

品番：EA857DH-13

品名：DC36.0V セーバーソー(充電式)



販売価格	91,000円(税抜) / 100,100円(税込)		
カタログ価格	91,000円(税抜) / 100,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/22 16:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CR36DSA(2XPZ)
バッテリー	リチウムイオン (36V-2.5Ah / 18V-5.0Ah)	充電時間	実用充電:約19分 満充電:約25分
モーター	直流ブラシレスモーター	能力	軟鋼パイプ:外径130mm 塩ビパイプ:外径130mm 木材:厚さ255mm 軟鋼板:厚さ19mm
ストローク数	低速:0~1,500spm 中速:0~2,000spm 高速:0~2,300spm 最高速:0~2,600spm	ストローク長	32mm
無負荷振動値	7.8m/s <sup>2</sup>	サイズ	470×91×240(H)mm ※バッテリー装着時
重量	4.3kg(バッテリー装着時)	付属品	マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、充電器(UC18YDL2)、六角棒スパナ(本体収納)、ケース、電池カバー

先端軸受け部をローラーにすることにより摩擦による摩耗・発熱が従来製品※CR36DAより軽減され、軸受け部分の耐久性が向上。

すべての駆動部品を保持するアルミハウジング構造により、不意な落下などの衝撃を受けても、内部部品の精度をしっかりと保持。

電池防振構造で耐久性アップ。接点の摩耗やスパークを防ぎ、長期間安心して使用できます。

リニアガイド式カウンタウエイトで、振動を低減し、切断時の手や腕への負担を大幅に軽減。

ツールレスで簡単にブレード交換!先端のレバー操作で、手袋をしたままでもブレードが着脱可能。

作業中の仮置きに便利な大形フック付き

ブレードの刃先を明るく照らし、暗い現場でも作業がしやすいLEDライト搭載

運搬や保管に便利な工具や蓄電池をまとめて収納できる専用ケース付き

※ブレードは別売です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.