

品番：EA857DH-7

品名：DC18.0V セーバーソー(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 60,900円(税抜) / 66,990円(税込) | | |
| カタログ価格 | 60,900円(税抜) / 66,990円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/20 23:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|--------|--|--------|-----------------------------------|
| メーカー | HIKOKI | 型番 | CR18DA(XP) |
| 仕様 | 樹脂ケースセット | 能力 | 軟鋼パイプ:50mm 木材:50mm 軟鋼板:12mm |
| バッテリー | 36V(リチウムイオン2.5Ah)、18V(リチウムイオン5.0Ah)両対応 工具本体により自動で切り替わります。 | 充電器 | AC100V |
| 充電時間 | 実用充電:約19分 フル充電:約25分 | ストローク数 | 0~3,200spm |
| ストローク長 | 13mm | サイズ | 350(W)×172(H)mm |
| 重量 | 1.9kg(電池含) | モーター | 直流モーター |
| 付属品 | バッテリー、充電器、ブレード(薄物切断用)、ブレード(木工用)、収納ケース、電池カバー | | |

手のご感覚で、ささっと使える。

全長が短く重心が手元にあるため、バランスがよく、取り回しやすい。


スパナやドライバー不要、回して差すだけの簡単交換。
さらに、アタッチメントなしでジグソーブレードの取付も可能です。

ベースロックボタンを押すとベースを前後に調整可能。
ブレード有効長をツールレスで調整できます。

無段変速、LEDライト付

ブレード着脱(上下逆方向取付可)、ベース調整ツールレス

代替品

| | |
|---|--|
|  | <p>品番 EA857DH-7A コメント 変更点:付属電池</p> |
|---|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.