

品番：EA857DH-7A

品名：DC18.0V セーバーソー(充電式)



販売価格	60,900円(税抜) / 66,990円(税込)		
カタログ価格	60,900円(税抜) / 66,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/22 16:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0835ページ		



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	CR18DA(XPZ)
仕様	樹脂ケースセット	切断能力	軟鋼パイプ:50mm 木材:50mm 軟鋼板:12mm
バッテリー	36V(リチウムイオン2.5Ah)、18V(リチウムイオン5.0Ah)両対応 工具本体により自動で切り替わります。 ※本商品は18Vです。	充電時間	実用充電:約19分 フル充電:約25分
ストローク数	0~3,200spm	ストローク長	13mm
サイズ	354(W)×84(D)×179(H)mm	重量	2.0kg(電池含)
付属品	バッテリー、充電器、ブレード(薄物切断用)、ブレード(木工用)、収納ケース、電池カバー	モーター	直流モーター
1充電当たりの作業量(目安)	木材切断(2×4材):約120カット 鉄パイプ切断(φ19.1×t1.2mm):約260カット		

手のご感覚で、ささっと使える。

全長が短く重心が手元にあるため、バランスがよく、取り回しやすい。

スパナやドライバー不要、回して差すだけの簡単交換。

さらに、アタッチメントなしでジグソーブレードの取付も可能です。

ベースロックボタンを押すとベースを前後に調整可能。
ブレード有効長をツールレスで調整できます。

無段変速、LEDライト付

ブレード着脱(上下逆方向取付可)、ベース調整ツールレス

電池残量表示付(バッテリー)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.