品番: EA857DH-7A

品名: DC18.0V セーバーソー(充電式)



販売価格	60,900円(税抜)/66,990円(税込)				
カタログ価格	60,900円(税抜)/66,990円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/15 22:04現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					













## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CR18DA(XPZ)
仕様	樹脂ケースセット	切断能力	軟鋼パイプ:50mm 木材:50mm 軟鋼板:12mm
バッテリー	36V(リチウムイオン2.5Ah)、18V(リ チウムイオン5.0Ah) 両対応 工具本体により自動で切り替わりま す。 ※本商品は18Vです。	充電時間	実用充電:約19分フル充電:約25分
ストローク数	0~3,200spm	ストローク長	13mm
サイズ	354(W)×84(D)×179(H)mm	重量	2.0kg(電池含)
付属品	バッテリー、充電器、ブレード(薄物切断用)、ブレード(木工用)、収納ケース、電池カバー	モーター	直流モーター
1充電当たりの作業量 (目安)	木材切断(2×4材):約120カット 鉄パイプ切断(φ19.1×t1.2mm):約 260カット		

手のこ感覚で、ささっと使える。

全長が短く重心が手元にあるため、バランスがよく、取り回しやすい。

スパナやドライバー不要、回して差すだけの簡単交換。

さらに、アタッチメントなしでジグソーブレードの取付も可能です。

ベースロックボタンを押すとベースを前後に調整可能。 ブレード有効長をツールレスで調整できます。

無段変速、LEDライト付

ブレード着脱(上下逆方向取付可)、ベース調整ツールレス

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.