

品番：EA857DP-1

品名：AC100V/300W マルチツール



販売価格	25,400円(税抜) / 27,940円(税込)		
カタログ価格	25,400円(税抜) / 27,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/06 11:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0818ページ		



高速振り子振動で面一切断・ポケット切断ができます

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GMF30-28
用途	木材の切断、切り込み作業、金属切断、タイルの切断、塗装剥がし、研磨作業などに	適合ブレード	STARLOCK、STARLOCK PLUS
電源	AC100V	消費電力	300W
振り子振動数	8,000~20,000rpm	振り子振動角	2.8°
コード長	2.5m	サイズ	280(W)×75(H)mm
重量	1.5kg	付属品	バイメタルブレード1本、ラバーパッド1個、サンプルサンディングペーパー5枚

電子無段変速、二重絶縁構造、過負荷保護装置

マグネット付ツールホルダー

コンスタントスピード機能

先端ツールはEA857DR-21~-37をご使用下さい。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.