

品番：EA857DP-11

品名：DC10.8V マルチツール(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 34,400円(税抜) / 37,840円(税込) | | |
| カタログ価格 | 34,400円(税抜) / 37,840円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/21 02:19現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0818ページ | | |



高効率のECモーターでパワーアップ

仕様

| | | | |
|--------|---|-------|---------------------------|
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GMF10.8V-28 |
| 用途 | 木材の切断、切り込み作業、金属切断、タイルの切断、塗装剥がし、研磨作業などに | 仕様 | 樹脂ケースセット |
| 適合ブレード | STARLOCK | バッテリー | 10.8V(リチウムイオン2.0Ah) |
| 充電器 | 100V(50/60Hz) | 充電時間 | 約35分(70%充電) 約45分(フル充電) |
| 振り子振動数 | 5000~20000rpm | 振り子角度 | 2.8° |
| サイズ | 287×84mm | 重量 | 1kg |
| 付属品 | バッテリー、充電器、木工用ブレード、サンディングペーパーセット、ラバーパット、六角棒レンチ | | |

マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換がより容易です

軽量、コンパクトデザイン

高効率のECモーターでパワーアップ

電子無段変速

ECP機能(Electronic Cell Protection):過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守ります

先端ツールはEA857DR-21～EA857DR-37をご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.