

品番 : EA857DP-31

品名 : DC10.8V/2.0Ah マルチツールセット(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 41,900円(税抜)／46,090円(税込) | | |
| カタログ価格 | 41,900円(税抜)／46,090円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/04 01:42現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0818ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|--|--------|----------------------------|
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GMF10.8V-28 ※ESCOオリジナルセット品 |
| 用途 | 木材の切断、切り込み作業、金属切断、 タイルの切断、塗装剥がし、研磨作業 などに | 適合ブレード | STARLOCK |

<セット内容>

(マルチツール)

仕様:樹脂ケースセット

振り子振動数:5000~20000rpm

バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)

充電器:100V(50/60Hz)

充電時間:約35分(70%充電)、約45分(フル充電)振り子角度2.8°

サイズ:287×84mm

重量:1kg

付属品:バッテリー、充電器、木工用ブレード、サンディングペーパーセット、ラバーパッド、六角棒レンチ

・マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換がより容易です

・軽量、コンパクトデザイン

・高効率のECモーターでパワーアップ

・電子無段变速

・ECP機能(Electronic Cell Protection):過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守ります

・先端ツールはEA857DR-21~EA857DR-37がご使用できます。

(ブレード3種)

32×50mm マルチツール用ブレード

32×40mm マルチツール用ブレード

85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)

木材用、金属用、FRP、硬質プラスチック用に対応しているブレードをセットにしています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.