

品番 : EA857K-2

品名 : DC18.0V セーバーソー(充電式/本体のみ)



販売価格	39,400円(税抜)／43,340円(税込)		
カタログ価格	39,400円(税抜)／43,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/04 03:10現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0844ページ		



フィードバック制御機能でスムーズな切断を実現

#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	DRJ11XR
仕様	本体のみ	能力	塩ビパイプ:120mm、木材:55mm、軟鋼材:3.5mm
バッテリー	18V(リチウムイオン6.0Ah)	充電時間	47分
ストローク数	高速:0~3,900spm 中速:0~3,600spm 低速:0~3,300spm	ストローク長	10mm
サイズ	349×79×123(H) mm	重量	1.8kg
防じん・耐水機能	IP56	付属品	レシプロソーブレード、ブレードホルダ3種類、集じんアダプタキット、六角棒レンチ
※注意※	バッテリー・充電器は別売です。		

バランス性と操作性に優れたボディ

作業に合わせて、刃の速度を3段階に切り替えフィードバック制御機能で、スムーズな切断を実現

3種類のブレードホルダー(ツールレス・レシプロソーブレード用・ジグソーブレード用)により、幅広い切削用途に対応

上向き作業に便利な集じんアダプタ付き

無段变速機構

LEDライト付

集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。

フィードバック制御機能でスムーズな切断を実現

代替品



品番 EA851SR-31A

コメント 仕様ご確認下さい

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.