品番: EA857K-6

品名: DC14.4V セーバーソー(充電式)



販売価格	62,200円 (税抜)/ 68,420円(税込)				
カタログ価 格	62,200円(税抜)/68,420円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/20 01:23現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0863ページ				







天井や床下など、狭く不安定な姿勢での作業現場に便利なコードレスタイプ

仕様

メーカー	京セラ	型番	DRJ120L5		
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	14.4V(リチウムイオン5.0Ah)		
充電時間	50分	ストローク数	0~5,000spm		
ストローク長	10mm	サイズ	359×83×128(H)mm		
重量	1.9kg	切断能力	塩ビパイプ:120mm 木材:55mm 軟鋼材:3.5mm		
付属品	レシプロソーブレード、充電器、電池 パック、キャリングケース、六角棒レンチ (3mm)、ブレードホルダ(レシプロソー 刃用)				
天井や床下など、狭く不安定な姿勢での作業現場に便利なコードレスタイプ					
果樹や雑木、竹の伐採に					
LEDライト付					

株式会社エスコ