


品番：EA857K-7

品名：DC14.4V セーバーソー(充電式/本体のみ)



販売価格	34,300円(税抜) / 37,730円(税込)		
カタログ価格	34,300円(税抜) / 37,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 07:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0844ページ		



天井や床下など、狭く不安定な姿勢での作業現場に便利なコードレスタイプ

仕様

メーカー	京セラ	型番	DRJ120L5
仕様	本体のみ	バッテリー	14.4V(リチウムイオン5.0Ah)
充電時間	50分	ストローク数	0~5,000spm
ストローク長	10mm	サイズ	359×83×128(H)mm
重量	1.9kg	切断能力	塩ビパイプ:120mm 木材:55mm 軟鋼材:3.5mm
付属品	六角棒レンチ(3mm)、ブレードホルダ (レシプロソー刃用)		

天井や床下など、狭く不安定な姿勢での作業現場に便利なコードレスタイプ

果樹や雑木、竹の伐採に

LEDライト付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

